



MAXX Isi2

VEELZIJDIGE HOOGPRESTERENDE VLOERBESCHERMER

Zeer geconcentreerd product, vrij van CLP gevarensymbolen*, waardoor minder veiligheidstraining, documentatie, opslag en verwante kosten nodig zijn.

Prestaties

- ▲ De effen beschermingslaag verhindert vuilhechting en verbetert het uiterlijk van de vloer
- ▲ Uitstekende weerstand tegen streepvorming, vlekken en verkeersvuil
- ▲ Gemakkelijk aan te brengen en uitstekende uithardingseigenschappen

Efficiëntie

- ▲ Door het product kort na het strippen aan te brengen, bespaart u tijd en minimaliseert u de proceskosten
- ▲ Duurzame, hoogglanzende bescherming met lage onderhoudskosten
- ▲ Gemakkelijk aan te brengen en te herstellen

Veiligheid

- ▲ Formule die vrij is van metaalzout en TBEP-plastificeermiddel, voor een lage impact op het milieu en de binnenluchtkwaliteit
- ▲ Geen CLP-etikettering, dus geen persoonlijke beschermingsmiddelen nodig
- ▲ Kleurcoderingen verzekeren dat u het juiste product gebruikt voor de juiste reinigingstaak



Gecertificeerd volgens DIN 18032**



* Volgens CLP-wetgeving ** Om de glijweerstand in sporthallen te verbeteren

Eigenschappen van onze nieuwe vloerbeschermers

- Nieuwe generatie polymeren.
- Betere hechting dankzij speciale componenten.
- Resterend vocht breekt de coating niet af.





Bescherming van 'vochtige' linoleumvloeren

Toepassingsgebied

- Alle waterbestendige vloeren, behalve houten vloeren, laminaat, tapijt, en vloeren waarvoor coating niet wordt aanbevolen. Ideaal voor linoleumvloeren in scholen, kinderdagverblijven en andere openbare drukke gebieden.

Gebruiksaanwijzingen:



1. Controleer het hygiëneplan voor gedetailleerde gebruiksinformatie.
2. Strip de vloer grondig om vuil en alle oude lagen te verwijderen. Met Maxx Forte2 kunnen uitstekende stripresultaten worden bereikt.
3. Voor linoleum-, poreuze of versleten vloeren laat u de vloer na het strippen 30 minuten drogen. Breng 2 of 3 laagjes MAXX Isi2 onverdund op de vloer aan met het Rasant-systeem. Laat elke laag drogen voordat u een nieuwe laag aanbrengt.
4. Voor onderhoudsreiniging van de gecoate vloer raden we MAXX Indur2 aan voor handmatige reiniging en MAXX Magic2 voor machinereiniging.

SPECIALE OPMERKINGEN / INFORMATIE:

Plaats waarschuwingsborden 'Let op: natte vloer' en laat ze staan totdat het oppervlak helemaal droog is.

Alleen voor professioneel gebruik!

Op aanvraag is een veiligheidsinformatieblad voor professionele gebruikers beschikbaar.

OPSLAGOMSTANDIGHEDEN:

Bewaar op een vorstvrije plaats.

pH-waarde (100%)

7	8	9	10	11	12	13	14
---	---	---	----	----	----	----	----

PRODUCT	ARTIKELNR.	VERPAKKING
MAXX Isi2	9084620	2 x 5L fles